



Príloha sústavy TN PE AC 50 Hz 400V/230V

KABELE 3xCTYKY 50x2,5
ULOŽENY V KAB. ŽLABU MARS 125x50

NS 800
STIMVACI ČIDLO UMÍSTIT MIMO DOSAH

KAB. ŽLAB MARS 125x100

KABELE 4xCTYKY 50x2,5
ULOŽENY

LEGENDA:

- NO Sviidlo nouzovho osvetlení
- EL Výbojkové svítidlo s halogenidovým zdrojem 400W
- EL H Výbojkové svítidlo s halogenidovým zdrojem 400W a príloženým halogenovým zdrojem 250W
- EL VO Výbojka vonkovního osvetlení sodík. výbojka 70W
- SA Ovládací tlačítko orientačního osvetlení nouz. svítidel